

## Montagelåda av stålplåt, Typ: 910



### Beställningsdata

Ordernummer	693470 910
GTIN	2050001021809
Artikelklass	66K

### Beskrivning

#### Utförande:

1 mm tjock stålplåt med präglade falsar. 2 bärhandtag och lockanslag. Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande).

#### Lackering:

RAL 7001 silvergrå **pulverbelagd**.

ytermått längd: 910 mm

ytermått djup: 530 mm

ytermått höjd: 430 mm

insatslängd: 870 mm

insatsbredd: 170 mm

insatshöjd: 50 mm

### Teknisk beskrivning

vikt	27 kg
ytermått höjd	430 mm
ytermått djup	530 mm
insatsbredd	170 mm
insatslängd	870 mm

yttermått längd	910 mm
insatshöjd	50 mm
Produktslag	Verktygstransportsystem

## Tillbehör

Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40
Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50
Clinderlåssats4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40