

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M57X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130025 M57X0,75
GTIN	4062406029951
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	6
Kärnhåls-Ø	56,25 mm
totallängd L	160 mm
Skafftyrkant □	35 mm
Gäng-Ø	57 mm
Norm	DIN 2184
Gängdjup	85,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	6
Gängstigning	0,75 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	45 mm
Skärmaterial	HSS
Gängtyp	MF
gänga	M57×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp