

Garant**Kraftkombitång, förkromad, med 2K-grepphylsor, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	700340 200
GTIN	4045197416933
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhårdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,8 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktøgsstål
Yta	förkromad

gnistfri

nej

Produktslag

Multifunktionstång