

Garant**HM-minifräs, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 202261 12 |
| GTIN | 4045197922571 |
| Artikelklass | 11X |

Beskrivning**Utförande:**Skaft liknande **DIN 6535 HB**.**Spara in på kostnaderna för omslipning:**

Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem. Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 15 mm

totallängd L: 60 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---|---------|
| Spiralvinkel | 30 grad |
| Skaftform | HB |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm |
| totallängd L | 60 mm |
| Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ² | 0,1 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Skافت | DIN 6535 HB med h6 |
| Tandantal Z | 3 |
| Skär-Ø D _c | 12 mm |
| Skärlängd L _c | 15 mm |
| Skaftdiameter D _s | 12 mm |
| Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ² | 0,07 mm |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal |
| Tolerans nom.-Ø | e8 |
| Hörnfasvinkel | 45 grad |
| Beläggning | AlCrN |
| Skärmaterial | VHM |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Typ | N |
| Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D |
| Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Pinnfräsar |