

Garant**HM-minifräs, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202261 16
GTIN	4045197922595
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Skaft liknande **DIN 6535 HB**.**Spara in på kostnaderna för omslipning:**

Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.
Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 18 mm

totallängd L: 65 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	3
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	65 mm
Spiralvinkel	30 grad
Skärlängd L_c	18 mm

Skafform	HB
Skär-Ø D _c	16 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,13 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar