



Kraftkombitång, polerad VDE-isolerad, totallängd: 190mm



Beställningsdata

Ordernummer	701950 190
GTIN	4007582007447
Artikelklass	76B

Beskrivning

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade grippytor. Skären är dessutom induktionshårdade (cirka 64 HRC), och även lämpliga för pianotråd. Skänklar med tjockväggiga grepphylsor **isolerade upp till 1000 V enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201**. Böjt utförande för bästa ergonomi och obehindrad sikt över arbetsområdet.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
totallängd	190 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5743
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material	Specialverktogsstål
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionsång

