



Polygriptång Alligator® VDE-grepphylsor, totallängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	705740 250
GTIN	4003773039303
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg. **Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Förokromad tång, isolerande grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

totallängd	250 mm
gripvidd för rör	2 tum
spännvidd för sexkant	46 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
tillverkarens beteckning	Alligator
Yta	förokromad
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål

gnistfri	nej
Fininställning av spärrlägen möjlig	nej
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång