

**Kombinationstång, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	701600 140
GTIN	4003773039730
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC).  
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Material:**

Specialverktogsstål.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,8 mm
totallängd	140 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	tandade
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

