

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 4/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 10
Spännhöjd L_2	3,58 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
Utkragningslängd L_1	12 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	4,57 mm
Mittförskjutning L_3	2,41 mm
totallängd L	65 mm
ISO-kod hållare	A04X SCLDR/LS4
Inställningsvinkel κ	97 grad
Skaftdiameter D_s	4 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200