

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 5/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	15 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
Mittförskjutning L_3	2,95 mm
Spännhöjd L_2	4,6 mm
Skrivsats förvändskär	269028 10
ISO-kod hållare	A05X SCLDR/LS4
Passande vändskär	CDCT S4010.
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	5,78 mm
totallängd L	65 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200