



## Kombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 180mm



### Beställningsdata

Ordernummer	701735 180
GTIN	4003773015314
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Specialverktogsstål, räfflade gripytor. **Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC). Förkromad tång, plastklädda handtag **doppisolerade**.

#### Norm:

**DIN ISO 5746.**

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,2 mm
totallängd	180 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,4 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	doppisolerad
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

