

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	148200 4
GTIN	4045197923974
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **kraftiga** påfrestningar och **exakt användning**. Alla dimensioner med **högkvalitativ smidd grundstomme av stål** och integrerad fast back. **Rundlibell** för rak ansättning.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 5,5 - 16 mm

för handgängtappar DIN 352: M9 – M27

för handbrottschdiameter DIN 206*: 7 - 20 mm

totallängd: 480 mm

Teknisk beskrivning

för handbrottschdiameter DIN 206*	7 - 20 mm
totallängd	480 mm
för handgängtappar DIN 352	M9 – M27
spännvidd □	5,5 - 16 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn