

**Garant****Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	148200 2
GTIN	4045197923950
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **kraftiga** påfrestningar och **exakt användning**. Alla dimensioner med **högkvalitativ smidd grundstomme av stål** och integrerad fast back. **Rundlibell** för rak ansättning.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 3 - 9 mm

för handgängtappar DIN 352: M4 – M12

för handbrottschdiameter DIN 206\*: 5 - 10 mm

totallängd: 265 mm

**Teknisk beskrivning**

spännvidd □	3 - 9 mm
totallängd	265 mm
för handgängtappar DIN 352	M4 – M12
för handbrottschdiameter DIN 206*	5 - 10 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn