

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	148200 6
GTIN	4045197923998
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **kraftiga** påfrestningar och **exakt användning**. Alla dimensioner med **högkvalitativ smidd grundstomme av stål** och integrerad fast back. **Rundlibell** för rak ansättning.

Teknisk beskrivning

totallängd	1000 mm
för handgängtappar DIN 352	M16 – M42
spännvidd □	9 - 24 mm
för handbrottschdiameter DIN 206*	11 - 32 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn