

**KANON****Instrument för kontroll och arbeten med små vridmoment, maximalt vridmoment: 3cNm****Beställningsdata**

Ordernummer	658800 3
GTIN	4582126965389
Artikelklass	66F

**Beskrivning****Utförande:**

Exakt mätinstrument för små vridmoment. Lättavläst skala med släpvisare på ovansidan och extra skala på instrumenthusets sida. **Chuck med tre spännbackar av stål.**

**Användningsdata:**

För mätning av mycket små vridmoment (vrid- resp. friktionsmotstånd) och för kontrollerad åtdragning.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**OBS!:**

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivning**

vikt	290 g
maximalt vridmoment	3 cNm
chuckområde	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
momentintervall	0,4 - 3 cNm
momentintervall	4 - 30 mNm
Feedback	visande

Utlösningens värdets justerbarhet	inte justerbar
Inställning av utlösningens värdet	Släpvisare
total längd L	106 mm
Serie	SGK
skalgradering 1 delstreck =	0,5 mNm
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	vridmoment
visning	analog
Utlösningssignal	optisk
Anslutningsform	3-backchuck
omkopplingsbar avläsning	Nm
Kalibrering	O3
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
mät noggrannhet vridmoment	±3 %
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel