



LED-arbetslampa, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	081415 2
GTIN	4260131238086
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Kraftfulla, dimbara, långlivade och robusta arbetslampor med **flexaxel** och **kraftig magnetfot**. Anslutning till 24 V nätledning eller 24 V maskinstyrenhet. Högkapacitetslysdiod i aluminiumhölje, kallvit cirka 5500 K. Punktbelysning för fokuserat ljus.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 250 V nätaggreat.

OBS!:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081418/081419.

Teknisk beskrivning

vikt	760 g
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 65

Belysning	LED
Typ av fäste	Magnetfot
ljusflöde	200 lm
magnetfot-Ø	66 mm
ljuseffekt	2 W
märkspänning	250 V
färgtemperatur	5500 K
ATEX-zon	ingen
totalhöjd	600 mm
Ljuskfärg	kallvit
lamphuvudets Ø	28 mm
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa

Tillbehör

bordsklämma Monteringsplatta Ø ovansida 95 mm	081418 95
Magnetiska hållare Monteringsplatta Ø ovansida 95 mm	081419 95