



## LED-arbetslampa, Typ: 8



### Beställningsdata

Ordernummer	081415 8
GTIN	4260131238079
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfulla, dimbara, långlivade och robusta arbetslampor med **flexaxel** och **kraftig magnetfot**. Anslutning till 24 V nätledning eller 24 V maskinstyrenhet. Högkapacitetslysdiod i aluminiumhölje, kallvit cirka 5500 K. Bred ljusvinkel, 120° med jämn belysning.

#### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 250 V nätaggreat.

#### OBS!:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081418/081419.

### Teknisk beskrivning

vikt	1600 g
Energiförsörjning	Nätdriven
Belysning	LED

magnetfot-Ø	88 mm
Typ av fäste	Magnetfot
ljusflöde	900 lm
IP-skyddsklass	IP 65
ljuseffekt	9 W
märkspänning	250 V
färgtemperatur	5500 K
strålningsvinkel	120 grad
ATEX-zon	ingen
totalhöjd	850 mm
Ljutfärg	kallvit
lamphuvudets bredd	50 mm
lamphuvudets djup	175 mm
lamphuvudets höjd	25 mm
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa

## Tillbehör

Magnetiska hållare Monteringsplatta Ø ovansida 95 mm	081419 95
bordsklämma Monteringsplatta Ø ovansida 95 mm	081418 95