

**Spetstång, förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	712200 160
GTIN	4003773043478
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Med långa, smala ovala/spetsiga käftar. Infälld länk med glappfri gång. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

U-form	rak
U-form	oval/spetsig
Yta	kemiskt svärtad tång
Yta	Polerat huvud
backarnas utförande	räfflade gripytor
käftlängd	54 mm
med skär	nej
gnistfri	nej
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Norm	DIN ISO 5745

totallängd	160 mm
Material	sänksmida
Material	kromvanadium elektrostål
Material	oljehärdad
isolerad	nej
Produktslag	Spetstång