



Momentmejslar med skala, maximalt vridmoment: 300cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659933 300
GTIN	4013288192158
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med **Rapidaptor**-snabbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.

Vridmomentet ställs in för hand med mikrometerskala (från storlek 600 med inbyggt hjälpverktyg eller fast skruvnyckel med nyckelvidd 17).

Funktion:

När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud.

Lossningsmomentet är obegränsat.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor frilöpskopplingskaft kan beställas från vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	300 cNm
visning	analog
skalgradering 1 delstreck =	10 cNm
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3

momentintervall	120 - 300 cNm
momentintervall	1,2 - 3 Nm
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
totallängd L	155 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	utlösande
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
vikt	122 g
omkopplingsbar avläsning	cNm
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
mätmetod	vridmoment
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
tillverkarens beteckning	7400
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

KalibreringMomentskruvdragare maximalt vridmoment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20