



Pneumatiskt-hydrauliskt blindnitverktyg TAURUS®, Typ: 2



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 770512 2 |
| GTIN | 4007081570008 |
| Artikelklass | 74A |

Beskrivning

Utförande:

Arbetstryck 5–7 bar. Löstagbar dornuppsamlingsbehållare.

Fördel:

Käftsystemet garanterar mycket lång livslängd och halkfritt grepp kring nitdornarna. Låg tryckluftsförbrukning tack vare dubbelfunktion: nitning **och** uppsugning av restdorn. Mycket snabb arbetscykel.

leveransinnehåll:

Monteringsnyckel nyckelvidder 12/14 och 14/17.

1 flaska hydraulolja 100 ml och 1 påfyllningsbehållare för olja. Inklusive munstycken 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------|
| för blindnitar av stål/aluminium upp till | 6 mm |
| Nitningskraft vid 5 bar | 9000 N |
| slaglängd | 18 mm |
| max. dorn-Ø | 3,2 mm |
| slanganslutning | 6 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| vikt | 1,6 kg |
| för blindnitar av alla material | 5 mm |
| luftförbrukning per nit | 2,3 l |
| slanganslutning | 1/4 tum |
| Produktslag | Blindnitapparat |