



Precisions-låsringstång med begränsningsanslag, Typ: J2



Beställningsdata

Ordernummer	719792 J2
GTIN	4003773073871
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med inställningsbart begränsningsanslag.

Form C – raka käftar.

Form D – vinklade käftar 90°.

Handtags- och ledden smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.

Med inmonterade precisionsspetsar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

Användninglåsringstänger: rak innerring

totallängd: 180 mm

för invändig låsrings-Ø: 19 - 60 mm

spets-Ø: 1,8 mm

Teknisk beskrivning

för invändig låsrings-Ø	19 - 60 mm
totallängd	180 mm
Form	C

spets-Ø	1,8 mm
Norm	DIN 5256 C
Användninglåsringstänger	rak innerring
Käftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång