

Garant**eco-skärhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250004 20/12
GTIN	4045197926920
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DCLNR/L 2020X12

Passande vändskär: CN.. 1204..

Funktionsbredd L₄: 26 mm

Huvudängd L₁: 29 mm

totalängd L: 88 mm

Underläggsplatta: 259033 2

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CN.. 1204..
Funktionsbredd L ₄	26 mm
Underläggsplatta	259033 2
Vändskärsstorlek	12 mm

ISO-kod hållare	DCLNR/L 2020X12
Skaftmått	20 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 2
Huvudängd L ₁	29 mm
totallängd L	88 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 8
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare