

Garant**Eco-spännhållare DCLNL 95°, för vändskärplattor CN., vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Teknisk beskrivning

totallängd L	74 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 1616X09
Vändskärsstorlek	9 mm
Underläggsplatta	259033 7
Klamp, skruv, fjäder	259036 13
Funktionsbredd L ₄	23 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 5
Passande vändskär	CN.. 09T3..

Datablad

Huvudängd L_1	27 mm
Skaftmått	16 mm
Serie	Eco
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärvning utvändig
Produktslag	Skärhållare