

Garant**eco-skärhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260294 16/11
GTIN	4045197927132
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Skärhållare GARANT eco-System med invändig kylmedelstillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycket minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet. Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SDJCR/L 1616X11

Passande vändskär: DC.. 11T3..

Funktionsbredd L₄: 20 mm

Huvudängd L₁: 29 mm

totallängd L: 74 mm

Skruvsats för vändskär: 269023 3

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 1
totallängd L	74 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 1616X11
Skaftmått	16 mm

Vändskärsstorlek	11 mm
Underläggsplatta	269007 1
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruvsats för vändskär	269023 3
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Huvudängd L ₁	29 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500