


**Garant****eco-skärhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250615 16/11
GTIN	4045197927323
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DDJNR/L 1616X11

Passande vändskär: DN.. 1104..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 22 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 33 mm

totallängd L: 81 mm

Underläggsplatta: 269007 1

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 3
Huvudängd L <sub>1</sub>	33 mm
totallängd L	81 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	22 mm

Skafthållare	16 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 8
Underläggsplatta	269007 1
Passande vändskär	DN.. 1104..
ISO-kod hållare	DDJNR/L 1616X11
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15