



Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning, mätområde: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	415100 200
GTIN	4045197927668
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	60 mm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
gradering	1/20 mm
gradering	1/128 tum
Norm	ISO 13385
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm

021000 200

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm

021010 200