


Garant**SNMM 120412, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251386 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197928368 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

SNMM 120412 HB7140-1 Hörnradie: 1,2 mm
Sort: HB7140-1
spån-brytare: VR
Skärdjup a_p : 2 - 12 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 40 - 180 m/min |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| spån-brytare | VR |
| Primäranvändning | M |
| Matning f | 0,4 - 1,2 mm/v |
| Sort | HB7140-1 |
| Hörnradie | 1,2 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Skärdjup a_p | 2 - 12 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | SNMM 120412 |
| Antal byten/skär | 8 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |