


**Garant****SNMG 190612, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251236 HB7120-1
GTIN	4045197928191
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 190612 HB7120-1 Hörnradie: 1,2 mm  
Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Hörnradie	1,2 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Skärförhållande	kontinuerligt

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning