


Garant**CNMM 160624, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VR
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	2,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 210 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Skärdjup a_p	2 - 8 mm
Sort	HB7120-1
ISO-kod vändskär	CNMM 160624

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning