

Garant**CNMG 160616, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250338 HB7140-1
GTIN	4045197928009
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160616 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Hörnradie	1,6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min
spån-brytare	VG
Skärförhållande	snitt intermittent

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning