


Garant**CNMM 190616, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250464 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928115 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Hörnradie | 1,6 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 210 m/min |
| spån-brytare | VR |
| Matning f | 0,4 - 1,2 mm/v |
| Sort | HB7120-1 |
| Skärdjup a_p | 2 - 8 mm |
| Primäranvändning | M |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CNMM 190616 |

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning