

 Atlas Copco

Slagskruvdragare (tryckluft), Typ: W2915



Beställningsdata

Ordernummer	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull mutterdragare.

Frånluften leds genom handtaget. Omställbar för **höger- / vänstergång**.

Kraftfull slagskruvdragare.

Frånluften leds genom handtaget, omställbart för **höger-/vänstergång**.

- **Kraftfull slagmekanism med dubbla hammare.**
- **Låg vikt med hög prestanda.**
- **Hölje i kompositmaterial och handtag med lång livslängd.**
- **Ergonomiskt handtag med bra isolering.**
- **Riktningväljare höger-/vänstergång via två tryckknappar.**

Användningsdata:

Passar för krävande applikationer.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftswerktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
mått verktygshållare	1/2 tum
bullernivå	96 dB(A)
tillverkarens beteckning	W2915
momentintervall	200 - 800 Nm
höjd	186 mm
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M16
Utförande	Pistol
fästprofil verktygshållare	□
maximala vibrationer enligt EN	7,5 m/s ²
vikt	2 kg
Längd	185 mm
maximalt varvtal:	7700 min ⁻¹
Höger-/vänstergång	ja
maximal luftförbrukning	1080 l/min
Tryckluftanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare