

Garant**CNMM 190616, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMM 190616 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VR
Skärdjup a_p : 2 - 8 mm
Matning f : 0,2 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Matning f	0,2 - 0,8 mm/v
Primäranvändning	M
Hörnradie	1,6 mm
Skärdjup a_p	2 - 8 mm
spån-brytare	VR
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärhastighet v_c primär användning	40 - 180 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190616
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning