

Garant**CNMG 190616, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 190616 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
spån-brytare	VG
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	M

Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 190616
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning