

Garant**DNMG 150412, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250869 HB7140-1
GTIN	4045197928757
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150412 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Sort	HB7140-1
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	VG
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min

Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning