

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M61X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130026 M61X0,75
GTIN	4062406032364
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant □	39 mm
Antal spånspår	6
Norm	DIN 2184
Kärnhåls-Ø	60,25 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS
totallängd L	160 mm
Gäng-Ø	61 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Gängdjup	91,5 mm
Gängstigning	0,75 mm
Antal skär Z	6
Gängtyp	MF-LH
gänga	M61×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp