

**Garant****DNMG 150408, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250672 HB7140-1
GTIN	4045197928658
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150408 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7140-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning