

**Garant****DNMG 150404, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250767 HB7120-1
GTIN	4045197928665
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 150404 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
spån-brytare	VM
Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning