

**Garant****DNMG 150412, Sort: HB7140-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 150412 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	M

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
ISO-kod vändskär	DNMG 150412
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning