

Garant**DNMG 150412, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150412 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	VG
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	1,2 mm

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Sort	HB7120-1
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning