

**Garant****DNMG 150404, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150404 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 290 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VS
Sort	HB7120-1

Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning