

**ROLLER****Sats med enhandsrörbockarei plåtlåda****Beställningsdata**

Ordernummer	821200
GTIN	4044942026359
Artikelklass	84C

**Beskrivning****Utförande:**

Robust bockningsdrivanordning av pressgjutet aluminium med kuggstångsmatning (snabbmatning och snabbåtergång), universell glidstyckeshållare inkl. glidstycke och schabloner av glasfiberarmerad polyamid. Bockningsvinkel upp till 180° möjlig.

**Användningsdata:**

För bockning av mjuka, mantlade kopparrör, mantlade stålrör för Pressfitting-systemet mapress C-Stahl, precisionsstålrör DIN 2391–2394 mjuka, blanka eller mantlade, samt compoundrör för Pressfitting-system.

**Innehåll:**

bockningsdrivanordn.: 1 st

universalglidstycke: 1 st

Vardera 1 böjsegment för røytterdiameter: storlek 12; 15; 18; 22 mm

centrumradie: strl 36; 55; 72; 86 mm

**Teknisk beskrivning**

centrumradie	36 mm
centrumradie	55 mm
centrumradie	72 mm
centrumradie	86 mm
Antal bockningsdrivanordningar	1

Antal schabloner	4
maximal bockningsvinkel	180 grad
Material bockningsdrivanordning	Alu-tryckgods
Produktslag	Bockningsapparat