

**Garant****Vagn, fast handtag T1, Typ: T14****Beställningsdata**

Ordernummer	918500 T14
GTIN	4045197612014
Artikelklass	91T

**Beskrivning****Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion, plattform av **trämaterials-kiva** med antracitfärgad, reptålig yta. Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullgrade nav.

**Norm:****EN 1757-3****Specialtillbehör:**

Perforerad panel nr 918580 storlek SP1. Ingår inte i leveransen.

**Lackering:**

Silver **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

vikt	27 kg
övre lastplanets höjd	853 mm

lastplanens bredd	609 mm
lyftförmåga	200 kg
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
undre lastplanets höjd	195 mm
Ø hjul	125 mm
höjd	1019 mm
Norm	EN 1757-3
Typ	T14
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
Bredd	813 mm
lastplanets djup	459 mm
Djup	459 mm
Produktslag	Vagn, fast handtag

## Tillbehör

Perforerad panel som skruvas fast Typ SP1	918580 SP1
Klämplatta för bordsvagn	918581