

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M25X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M25X0,35
GTIN	4062406019853
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Skaftdiameter D _s	18 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	62,5 mm
Gängstigning	0,35 mm
Gäng-Ø	25 mm
totallängd L	140 mm
Kärnhåls-Ø	24,65 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	MF
gänga	M25×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp