

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, TiN, MF: M17X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M17X1,25
GTIN	4062406019259
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	15,75 mm
totallängd L	125 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	42,5 mm
Gäng-Ø	17 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Antal spånspar	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Gängstigning	1,25 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	MF
gänga	M17×1,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp