

Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 18 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201307 18
GTIN	4045197930279
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 32 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 44 mm

Friställningsdiameter D_1 : 17,7 mm

totallängd L: 92 mm

Skaftdiameter D_s : 18 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Skärlängd L_c	32 mm
Tandantal Z	2
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tolerans nom.-Ø	e8

Skaffform	HB
Spiralvinkel	30 grad
Skaft	DIN 6535 HE med h6
totallängd L	92 mm
Hörnfاسبredd vid 45°	0,1 mm
Skaftdiameter D_s	18 mm
Friställningsdiameter D_1	17,7 mm
Skär-Ø D_c	18 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	44 mm
Hörnfاسبvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar