


Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 8 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	201307 8
GTIN	4045197930156
Artikelklass	11X

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 19 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 27 mm

Friställningsdiameter D_1 : 7,8 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter D_s : 8 mm

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
totallängd L	63 mm
Skaftform	HB
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Skärlängd L_c	19 mm
Skär-Ø D_c	8 mm

Spiralvinkel	30 grad
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	27 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter D_s	8 mm
Tandantal Z	2
Friställningsdiameter D_1	7,8 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar