

Garant**HM-minifräs, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75mm**

Beställningsdata

Ordernummer	202265 5,75
GTIN	4045197930422
Artikelklass	11X

Beskrivning

Utförande:Skaft liknande **DIN 6535 HB**.**Spara in på kostnaderna för omslipning:**

Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem. Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Teknisk beskrivning

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skär-Ø D _c	5,75 mm
Skaftform	HB
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	45 mm
Spiralvinkel	45 grad
Matning f _z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,04 mm
Skärlängd L _c	8 mm
Tandantal Z	3
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Tolerans nom.-Ø	e8

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	M
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

