


**Garant****HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201307 9
GTIN	4045197930170
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd  $L_c$ : 19 mm

Utkragningslängd  $L_1$  inkl. friställning: 32 mm

Friställningsdiameter  $D_1$ : 8,8 mm

totallängd L: 72 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 10 mm

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	2
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Skärlängd $L_c$	19 mm
totallängd L	72 mm
Skaftform	HB
Tolerans nom.-Ø	e8

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Spiralvinkel	30 grad
Friställningsdiameter $D_1$	8,8 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Skär-Ø $D_c$	9 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	32 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar