

**Garant****HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 10mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	202293 10
GTIN	4045197931306
Artikelklass	11X

## Beskrivning

**Utförande:**Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

**OBS!:****Efterföljare till produkt nr 202320.**

## Teknisk beskrivning

Skafform	HB
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
totallängd L	72 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tandantal Z	3
Tolerans nom.-Ø	e8
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Skärlängd $L_c$	22 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skär-Ø $D_c$	10 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	32 mm
Spiralvinkel	45 grad

Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Friställningsdiameter $D_1$	9,8 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	$0,5 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	50 m/min	M
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Luft

lämplig